

Estereomicroscopio 240 | Stereomicroscope 240

Marca | Trademark: Zuzi

Equipados con la más moderna tecnología óptica y con un zoom de amplio rango que permite obtener imágenes de gran resolución y una óptima visión en profundidad. Estas características junto con la amplia base, que posibilita un cómodo manejo de muestras más grandes y proporciona una gran estabilidad al equipo, los hacen ideales para su uso tanto en la enseñanza como en laboratorios industriales o de investigación.

They are equipped with the most actual optical technology and a wide range zoom that allows acquisition of high resolution images and an optimal depth of view. This features, together with a large stage area that permits an easy bigger sample handling and a high stability, make the stereomicroscopes ideal for using in education as well as in industry and research laboratories.

Ambos estereomicroscopios vienen equipados con los siguientes accesorios:

Both stereomicroscopes are also equipped with the following accessories:

- Un par de anteojeras de goma
- Platina de vidrio esmerilado de 120 mm de diámetro para iluminación transmitida y platina de contraste en blanco/negro de 120 mm de diámetro para iluminación incidente

- A pair of rubber blinders
- Glass insert plate (120 mm diameter) for using with transmitted light and black/white insert plate (120 mm diameter) for using with reflected light



| | | |
|---|--|------------------------|
| Referencia / Code | 50240002 | 50240003 |
| Tubo óptico / Optical tube | Binocular | Triocular / Trinocular |
| Compensación dióptrica / Diopter correction | ± 5 dioptrías / diopter | |
| Distancia interpupilar / Interpupillar distance | 55-77 mm | |
| Oculares / Eyepieces | WF 10x/23 | |
| Zoom | Regulable de 0.65x a 6x con mandos a ambos lados Adjustable from 0.65x to 6x with zooming knobs at both sides | |
| Distancia de trabajo / Working distance | 95 mm | |
| Iluminación / Illumination | Incidente (halógena dicróica, 6V/15W) y transmitida (halógena, 6V/12W) con ajuste de intensidad independiente Reflected (halogen dicroic, 6V/15W) and transmitted (halogen, 6V/12W) with independent intensity adjustment | |

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.